

Produkt Information:

DANA Limstænger 816

Produktbeskrivelse & anvendelse:

DANA Limstænger 816 er en smeltelim i stænger til mange forskellige opgaver.

Limten afbinder meget hurtig, og anvendes f.eks. til emballagelukning, mindre monteringsopgaver, dekorationsarbejde mm.

DANA Limstænger fås med en diameter på 8 mm og 12 mm.

Stængerne med diameter på 8 mm. passer bl.a. til Gluegun mini 2010 - 20 watt.

Stængerne med diameter på 12 mm. passer bl.a. til Gluegun 2011 - 40 watt og Gluegun 2012 - 150 watt.



Materialer:

Dana Limstænger 816

Papir.....	●
Pap.....	●
Træ.....	●
Læder.....	●
Tekstiler.....	●
Skumgummi.....	●
Plast *).....	●
Keramik.....	●
Glas.....	●
Aluminium **).....	●

*) Visse plasttyper som f.eks. PE (polyethylen) og PP (polypropylen) kan dog ikke limes.

**) Metal kan med fordel opvarmes til 30 - 70°C. Det anbefales altid, at lave en prøvelimning.

Emballage størrelser:

	Varenummer	Størrelse	TUN-nr.
Dana Limstænger 816 - 8 mm	91981	14 stk.	1676155
Dana Limstænger 816 - 12 mm	9177	12 stk.	1676156



Fysiske / kemiske data:

DANA Limstænger 816

Lim:

Type.....	Smeltelim - EVA-copolymer
Farve.....	Mat transparent
Diameter.....	Stænger, Ø: 8 mm & 12mm
Længde.....	10 cm & 20 cm
Blødgøringspunkt.....	70-80 °C
Flammepunkt:.....	Over 200°C

Viskositet (170°C):..... 10.000 cP

Holdbarhed:..... Bør anvendes inden 2 år

Brugsanvisning:

Forberedelse:	Limfladerne skal være rene og tørre, fri for fedtstof, slipmidler samt løse partikler.
Påføring:	Limten påføres med sædvanlige smeltelimpistoler. Vær opmærksom på, at små pistoler kan have svært ved at varme limen tilstrækkeligt op, hvis forbruget er stort.
Åbentid:	20-30 sekunder. Åbentiden er meget afhængig af påføringsmængden, limens temperatur samt materialets temperatur.
Opbevaring:	Opbevares tørt og køligt (max. 30 °C).

Alle angivne tider er vejledende. Tilstrækkelige forsøg bør gennemføres for fastlæggelse af de endelige arbejdsbetingelser.

Sikkerhed:

Sundhedsfareklasse:	Ingen
Brandfareklasse:	Ingen
MAL-kode:	Produkterne med deres anvendelse er ikke omfattet af "Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter" (nr. 302 af 13. maj 1993).

For yderligere oplysninger vedr. sikkerhed, rekvirer Sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75